


SF3407



アンプ分離型流量センサ
SFN12AAC

廃止品 - 参考資料

代替品: SF5800 + E40127
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。




製品特性		
プロセス接続		1/2" NPT
アプリケーション		
媒体		液体, 腐食性媒体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	0.5
液体		
媒体温度	[°C]	-25~80
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0200
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	0~60
高感度流速設定範囲	[cm/s]	0~20
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	2~20
液体		
応答時間	[s]	2~20

SF3407



アンプ分離型流量センサ
SFN12AAC

使用環境条件	
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外装	ねじ切り形
材質	PTFE
媒体接触部の材質	PTFE
プロセス接続	1/2" NPT
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 6 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²	
接続	



	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰