


SF3011



アンプ分離型流量センサ
SFN12ABA/US-100/CSA

廃止品 - 参考資料



製品特性		
プロセス接続		1/2" NPT
アプリケーション		
アプリケーション		高温範囲
媒体		液体, 気体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	3
液体		
アプリケーション		高温範囲
媒体温度	[°C]	-25~80
気体		
媒体温度	[°C]	-25~80
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0200
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
気体		
設定範囲	[cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲	[cm/s]	200~800

SF3011



アンプ分離型流量センサ


SFN12ABA/US-100/CSA

精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		1/2" NPT
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 × M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続



芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰