



RN6020



アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト

RN-2048-G24/L1B

廃止品 - 参考資料



1 M4 深さ 5 mm



製品特性	
分解能	2048 分解能
通信インターフェース	パラレル
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	10
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 250
電氣的最高回転数 [U/min]	1500
出力	
電気仕様	HTL
出力開閉電流 [mA]	20
短絡保護機能タイプ	< 60 s
コード	グレイコード, (シャフト側から見て時計回りに回転した時コード値が増加)
測定範囲 / 設定範囲	
分解能	2048 分解能
インターフェース	
通信インターフェース	パラレル
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~70
保存温度 [°C]	-30~100
最大相対湿度 [%]	98

RN6020



アブソリュート式エンコーダ シングルターン/ソリッドシャフト

RN-2048-G24/L1B

保護構造	IP 65
------	-------

試験 / 認証

衝撃耐性	100 (x 9.81 m/s ²) (6 ms)
振動耐性	10 (x 9.81 m/s ²) (55~2000 Hz)

機械的仕様


外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 52
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	10000
始動トルク	[Nm]	1
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重(軸端)	[N]	10
ラジアル荷重(軸端)	[N]	20

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 軸方向

茶	10~30V
黄/茶	10~30V センサ
白	0V
白/黄	0V センサ
茶/緑	ビット 12 (MSB)
白/緑	ビット 11
赤/青	ビット 10
灰/桃	ビット 9
紫	ビット 8
黒	ビット 7
赤	ビット 6
青	ビット 5
桃	ビット 4
灰	ビット 3
灰/茶	ビット 2
白/桃	ビット 1
シールド	外装

特性図等

出力信号	 リリース A 反転 リリース B 反転 トラック 7~12 トラック 1~6
------	--