


廃止品 - 参考資料



製品特性

分解能	2048 分解能
シャフト	貫通型ホローシャフト
シャフト径 [mm]	10

電氣的仕様

入力電源電圧範囲 [%]	10
使用電源電圧範囲 [V]	DC 5
消費電流 [mA]	< 150

出力

電気仕様	TTL
出力開閉電流 [mA]	20
応答周波数 [kHz]	300
A、Bの位相差 [°]	90

測定範囲 / 設定範囲

分解能	2048 分解能
-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-30~100
最大相対湿度 [%]	98
保護構造	IP 64, (ハウジング: IP 66, シャフト: IP 64)

試験 / 認証

衝撃耐性	200 (x 9.81 m/s ²)
振動耐性	30 (x 9.81 m/s ²)

機械的仕様

重量 [g]	460
--------	-----

RO1337



インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RO-2048-I05/N11


外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 54.4
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	12000, (両シャフトのクランプリングを使用の場合)
始動トルク	[Nm]	2.5
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		貫通型ホローシャフト
シャフト径	[mm]	10
嵌合穴公差、はめ合い公差、シャフト		H7
材質		ステンレススチール
シャフトの取り付けの深さ	[mm]	10
最大軸振れ	[mm]	1, (ラジアル方向のシャフト位置最大変位量: ± 0.05 mm)

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, 半径方向、軸方向ともに使用可能

茶	A
緑	A 反転
灰	B
桃	B 反転
赤	原点信号
黒	原点信号 反転
青	L+ センサ
白	0V センサ
茶/緑	L+ (Up)
白/緑	0V (Un)
紫	エラー 反転
シールド	外装

特性図等

出力信号	 回転方向: 時計回り(シャフト側から見て)
------	---