


SL5201

エアフローセンサ

SLG23XEE40KG/2M/BS



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
プロセス接続	Ø 23 mm

アプリケーション

特長	金メッキ接点
媒体温度 [°C]	35～65
最大許容圧力 [MPa]	0.1

電氣的仕様

入力電源電圧範囲 [%]	-10～10
使用電源電圧範囲 [V]	DC 24
消費電流 [mA]	< 35
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
起動遅延時間 [s]	90

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	アナログ信号
アナログ出力	1
電圧出力 [V]	0～10

測定範囲 / 設定範囲

流速設定範囲 [cm/s]	200～2000
アナログ信号出力	= 1...10 V

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	1
-------------------	---


SL5201



エアフローセンサ

SLG23XEE40KG/2M/BS

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
MTTF	[年]	726
機械的仕様		
重量	[g]	219
外形寸法	[mm]	Ø 23 / L = 142
材質		外装: PBT, 検出面: チタン
媒体接触部の材質		PBT, チタン
プロセス接続		Ø 23 mm
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ: 1, E40048
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 4 x 0.5 mm ²		
コネクタ式: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04), コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		



接続

