




廃止品 - 参考資料




アプリケーション		
アプリケーション		流量監視, 温度監視, 断線監視
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	< 30
チャンネル数		1
出力		
電気仕様		リレー
リレー出力開閉電流		4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
スイッチング機能: 温度監視		過温時にリレー動作
断線監視		断線および短絡時にリレー開放
応答時間		
応答時間	[s]	< 10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択 液体 / 気体		スライドスイッチ切替
検出点設定		ポテンショメータ
温度範囲	[°C]	20~100
スイッチポイントの繰返し精度	[K]	4



流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
	スイッチング状態	LED, 赤
	スイッチング状態	LED, 赤
備考		
備考	断線/温度監視用のリレーが非通電状態の時は流量監視用のリレーも非通電になります。	
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: 16 x ～2.5 mm ²		
接続		



- 1: Relais 断線監視 / 温度監視
2: Relais 流量監視
芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰