

# RO6344




インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RO-0500-I24/N1U

廃止品 - 参考資料

代替品: ROP521 + E12402

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



## 製品特性

|            |         |
|------------|---------|
| 分解能        | 500 分解能 |
| シャフト       | ホローシャフト |
| シャフト径 [mm] | 12      |

## アプリケーション

|      |           |
|------|-----------|
| 検出原理 | インクリメンタル式 |
|------|-----------|

## 電氣的仕様

|              |          |
|--------------|----------|
| 使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
| 消費電流 [mA]    | < 150    |

## 出力

|             |        |
|-------------|--------|
| 電気仕様        | HTL    |
| 出力開閉電流 [mA] | 50     |
| 応答周波数 [kHz] | 300    |
| 短絡保護機能タイプ   | < 60 s |
| A、Bの位相差 [°] | 90     |

## 測定範囲 / 設定範囲

|     |         |
|-----|---------|
| 分解能 | 500 分解能 |
|-----|---------|

## 使用環境条件


|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 使用周囲温度 [°C] | -40~100                            |
| 最大相対湿度 [%]  | 98                                 |
| 保護構造        | IP 64, (ハウジング: IP 67, シャフト: IP 64) |

# RO6344



## インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RO-0500-I24/N1U

| 試験 / 認証                                          |                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 衝撃耐性                                             |                                                                                      | 200 (x 9.81 m/s <sup>2</sup> )     |
| 振動耐性                                             |                                                                                      | 30 (x 9.81 m/s <sup>2</sup> )      |
| 機械的仕様                                            |                                                                                      |                                    |
| 重量                                               | [g]                                                                                  | 445.6                              |
| 外形寸法                                             | [mm]                                                                                 | Ø 58 / L = 35.5                    |
| 材質                                               |                                                                                      | アルミニウム                             |
| 機械的 maximum 許容回転数                                | [U/min]                                                                              | 12000                              |
| 始動トルク                                            | [Nm]                                                                                 | 1                                  |
| トルク基準温度                                          | [°C]                                                                                 | 20                                 |
| シャフト                                             |                                                                                      | ホローシャフト                            |
| シャフト径                                            | [mm]                                                                                 | 12                                 |
| 嵌合穴公差、はめ合い公差、シャフト                                |                                                                                      | H7                                 |
| 材質                                               |                                                                                      | ステンレススチール                          |
| シャフトの取り付けの深さ                                     | [mm]                                                                                 | 10                                 |
| 最大軸振れ                                            | [mm]                                                                                 | 1, (ラジアル方向のシャフト位置最大変位量: ± 0.05 mm) |
| 電気接続                                             |                                                                                      |                                    |
| ケーブル: 1 m, PUR, ケーブル長 最大: 300 m, 半径方向、軸方向ともに使用可能 |                                                                                      |                                    |
| 茶                                                | A                                                                                    |                                    |
| 緑                                                | A 反転                                                                                 |                                    |
| 灰                                                | B                                                                                    |                                    |
| 桃                                                | B 反転                                                                                 |                                    |
| 赤                                                | 原点信号                                                                                 |                                    |
| 黒                                                | 原点信号 反転                                                                              |                                    |
| 青                                                | L+ センサ                                                                               |                                    |
| 白                                                | 0V センサ                                                                               |                                    |
| 茶/緑                                              | L+ (Up)                                                                              |                                    |
| 白/緑                                              | 0V (Un)                                                                              |                                    |
| シールド                                             | 外装                                                                                   |                                    |
| 紫                                                | エラー 反転                                                                               |                                    |
| 特性図等                                             |                                                                                      |                                    |
| 出力信号                                             |  |                                    |
|                                                  | 回転方向: 時計回り (シャフト側から見て)                                                               |                                    |