




廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
アプリケーション		流量監視, 温度監視
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1
出力		
電気仕様		リレー
リレー出力開閉電流		4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
スイッチング機能: 温度監視		設定温度を超えた場合、リレー動作
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択 液体 / 気体		スライドスイッチ切替
検出点設定		ポテンショメータ
温度範囲	[°C]	-20~40
スイッチポイントの繰返し精度	[K]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式

SN0108



流量センサ用増幅器

VS0200/230VAC

外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	11 x LED
	スイッチング状態	LED, 赤


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続



- 1: Relais 温度監視
2: Relais 流量監視

芯線色:

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰