




廃止品 - 参考資料

代替品: SN0150
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

アプリケーション	流量監視, 温度監視, 断線監視
----------	------------------

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	< 30
チャンネル数		1

出力

電気仕様	リレー
リレー出力開閉電流	4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視	リレー出力 (流れ有時ON)
スイッチング機能: 温度監視	過温時にリレー動作
断線監視	断線および短絡時にリレー開放

応答時間

応答時間	[s]	< 10
------	-----	------

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体	スライドスイッチ切替
検出点設定	ポテンショメータ
温度範囲	20～100



流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC

スイッチポイントの繰返し精度	[K]	4
----------------	-----	---

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装


ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
	スイッチング状態	LED, 赤
	スイッチング状態	LED, 赤

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
------	--	--

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続



- 1: Relais 断線監視 / 温度監視
2: Relais 流量監視

芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰