




廃止品 - 参考資料



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アプリケーション		
アプリケーション		高圧範囲
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25～80
最大許容圧力	[MPa]	30
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20～36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		PNP
デジタル出力		1
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5



ST0527



流量センサ

SCR14ADBFPKG/PH

出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm ²		
接続		



芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒