


ST1620

流量センサ

SCM12ABAASI /US-100



廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続

M12 x 1

アプリケーション

媒体

液体

媒体温度 [°C]

-25~80

最大許容圧力 [MPa]

3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]

DC 26.5~31.6

消費電流 [mA]

< 45

保護クラス

II

逆接続保護

有

起動遅延時間 [s]

< 20

出力

電気仕様

AS-i

過負荷保護回路

有

測定範囲 / 設定範囲

設定範囲 [cm/s]

3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s]

3~60

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]

15

応答時間

応答時間 [s]

1~10

ST1620



流量センサ

SCM12ABAASI /US-100

ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
AS-i仕様		
I/O コンフィグレーション	[hex]	1
ID コード	[hex]	1
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		M12 x 1
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
アクセサリ		
付属品		パッキン; 2 x AMF 30
		調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

