


ST1200



アンプ分離型流量センサ

STM12ABB

廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

アプリケーション	高温範囲
媒体	液体, 気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	高温範囲
媒体温度 [°C]	-25~80

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0100
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	5~1500
-------------	--------

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

気体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

ST1200



アンプ分離型流量センサ

STM12ABB


機械的仕様	
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	M12 x 1

備考	
梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 2 m, Silflex-PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm²

接続



BN = 茶
WH = 白
YE = 黄色
GN = 緑

芯線色: