


ST1204



アンプ分離型流量センサ

STM12ABB/US-100-H

廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続 M12 x 1

アプリケーション

アプリケーション 高温範囲
媒体 液体, 気体
媒体温度 [°C] -25~80
最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション 高温範囲
媒体温度 [°C] -25~80

気体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0100

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 5~1500

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10

液体

応答時間 [s] 1~10

気体

応答時間 [s] 1~10

使用環境条件

保護構造 IP 67

ST1204



アンプ分離型流量センサ

STM12ABB/US-100-H

機械的仕様

外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		M12 x 1

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白