


ST1305



アンプ分離型流量センサ
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

廃止品 - 参考資料

代替品: ST1306
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。




製品特性		
プロセス接続		M12 x 1,75
アプリケーション		
アプリケーション		高温範囲
媒体		液体, 気体
最大許容圧力	[MPa]	3
液体		
アプリケーション		高温範囲
媒体温度	[°C]	0~120
気体		
媒体温度	[°C]	0~100
電気的仕様		
適合増幅器		VS 0100
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
気体		
設定範囲	[cm/s]	200~1500
高感度流速設定範囲	[cm/s]	200~800

ST1305



アンプ分離型流量センサ
STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1.75
ねじ規格		M12 x 1.75
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		M12 x 1,75
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 4 x 0.25 mm ²		
接続		



芯線色：
BN = 茶
GN = 緑
WH = 白
YE = 黄色