


ST3650

流量センサ
SCR12ABAFPKG/PH



廃止品 - 参考資料

代替品: SI5000 + E40096
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	3
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~36
消費電流	[mA]	< 45
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電氣仕様		PNP
デジタル出力		1
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)

ST3650



流量センサ

SCR12ABAFPKG/PH

スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	30
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個

ST3650





流量センサ

SCR12ABAFPKG/PH

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続



BN =
BU =
BK =

芯線色:
茶
青
黒