

ST3658


流量センサ
SCR12ABBAKOW/LS



廃止品 - 参考資料

代替品: SI5006 + E40096

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	G 1/2 おすねじ

アプリケーション

媒体	液体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	AC 80~140
消費電流 [mA]	< 40
起動遅延時間 [s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン
短絡保護	-


ST3658



流量センサ
SCR12ABBAKOW/LS

過負荷保護回路		—	
測定範囲 / 設定範囲			
設定範囲		[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲		[cm/s]	3～60
精度 / 誤差			
最大許容温度変化率		[K/min]	15
応答時間			
応答時間		[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング			
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
材質		PBT GF20	
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続		G 1/2 おすねじ	
ディスプレイ / パーツ			
表示		機能	11 x LED
アクセサリ			
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C



ST3658

流量センサ

SCR12ABBAKOW/LS



接続

