


EC 1935/2004 

製品特性		
測定範囲	[°C]	-50～140
プロセス接続		接圧部 G 1/2 テーパー形シーリングエッジ 埋込み可
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
測定素子		1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	< 100, (< 5 min: 150)
最大許容圧力	[MPa]	1.6
電氣的仕様		
保護クラス		III
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[°C]	-50～140
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	10 / 40, (水の場合 (70 °C; 0.04 m/s))
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 69K, (適合コネクタ使用時)
試験 / 認証		
MTTF	[年]	12683.9
機械的仕様		
重量	[g]	126.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK
締付トルク	[Nm]	10
プロセス接続		接圧部 G 1/2 テーパー形シーリングエッジ 埋込み可

TM4599



プローブ型温度センサ ハイジエニック用

TM-000KLER12-JUS/

備考

梱包数

1 個

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

