


TS2452



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KLKD06 .../US



1 接続については備考を参照



製品特性		
測定範囲	-100～600 °C	-148～1112 °F
プロセス接続	Ø 6 mm	
取付けた時の長さ EL	[mm]	100, (媒体温度 < 200 °C: 150)
アプリケーション		
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度	[mm]	15
電気的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	150
測定範囲	-100～600 °C	-148～1112 °F
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	12 / 34, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
MTTF	[年]	11415.5
機械的仕様		
重量	[g]	87
外形寸法	[mm]	Ø 6
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PFA / PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続	Ø 6 mm	
プローブ径	[mm]	6
取付けた時の長さ EL	[mm]	100, (媒体温度 < 200 °C: 150)
備考		
備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS2452



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KLKD06 .../US

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, PTFE, 温度耐性 最大250°C迄

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

