


TS2689



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-200KLM06...../US



製品特性

測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
プロセス接続	接圧部 M6 おすねじ	

アプリケーション

測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))
取付	固体用コンタクトセンサ

電氣的仕様

保護クラス	III
-------	-----

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
------	-----------	------------

精度 / 誤差

精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
----	-----	-------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09	[s]	3 / 9, (DIN EN 60751規格)
----------------	-----	-------------------------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

試験 / 認証

MTTF	[年]	11415.5
------	-----	---------

機械的仕様

重量	[g]	86.75
外装		ねじ切り形センサ
外形寸法	[mm]	M6 / L = 26
ねじ規格		M6
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
プロセス接続		接圧部 M6 おすねじ

備考

梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

TS2689



ケーブル型温度センサ(ねじ込み式)

TS-200KLKM06...../US

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

