


TS2256



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCID06-...../US/ IV



製品特性

測定範囲	-50～250 °C	-58～482 °F
プロセス接続	Ø 6 mm	
取付けた時の長さ EL	[mm]	50

アプリケーション

測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度	[mm]	15

電氣的仕様

保護クラス	III	
-------	-----	--

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L	[mm]	50
測定範囲	-50～250 °C	-58～482 °F
測定範囲についての注意	静止: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

精度 / 誤差

精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
----	-----	-------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09	[s]	11 / 37, (DIN EN 60751規格)
----------------	-----	---------------------------

使用環境条件

保護構造	IP 67	
------	-------	--

試験 / 認証

MTTF	[年]	11415.5
------	-----	---------

機械的仕様

重量	[g]	72.7
外形寸法	[mm]	Ø 6
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PFA / PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
プロセス接続	Ø 6 mm	
プローブ径	[mm]	6
取付けた時の長さ EL	[mm]	50

備考

備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS2256



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-200KCID06-...../US/ IV

認証

表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

ケーブル: 2 m, PTFE

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

