

TS335A




ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-300KEKD05...../US/3D

廃止品 - 参考資料

代替品: TS325A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

測定範囲	-20～80 °C	-4～176 °F
------	-----------	-----------

アプリケーション

特長	シールドケーブル
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassB), 動作電流 max. 10 mA)
媒体	液体及び気体
最小取付深度 [mm]	15

電氣的仕様

保護クラス	III
-------	-----

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-20～80 °C	-4～176 °F
測定範囲についての注意	測定範囲 ATEX防爆エリア以外のアプリケーション用: -20...180 °C / -4...356 °F	

精度 / 誤差

精度 [K]	$\pm (0.30 K + 0.005 x t)$
--------	-----------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	6 / 18, (DIN EN 60751規格)
--------------------	--------------------------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20～80
保護構造	IP 67

試験 / 認証

IECEx / ATEX指令防爆マーキング	II 3D IP 67 T 100 °C X
-----------------------	------------------------

機械的仕様

外形寸法 [mm]	Ø 5 / L = 35
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プローブ径 [mm]	5

備考

備考	精度値は流水に適用
梱包数	1 個

TS335A




ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-300KEKD05...../US/3D

電気接続

ケーブル: 3 m, シリコン, シールド

接続



1 = シールド 外装とは接続されていません
芯線色:
WH = 白
BK = 黒
RD = 赤