


TS522A



ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



製品特性		
測定範囲	-20～115 °C	-4～239 °F
プロセス接続	表面取付 RTD 10 x 10 x 42 mm	
アプリケーション		
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
取付	固体用コンタクトセンサ	
電氣的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	-20～115 °C	-4～239 °F
測定範囲についての注意	測定範囲 ATEX防爆エリア以外のアプリケーション用: -20...150 °C / -4...302 °F	
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	13 / 39
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
IECEx / ATEX指令防爆マーキング	 II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[年]	19025.9
機械的仕様		
重量	[g]	232
外装	表面取付 RTD	
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 42
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プロセス接続	表面取付 RTD 10 x 10 x 42 mm	

TS522A




ケーブル型温度センサ(ボルトオンセンサ)

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

備考	
梱包数	1 個
認証	日本での防爆認定は未取得です。 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続
ケーブル: 5 m, シリコン
接続



RD =	芯線色 :
WH =	赤
	白