


TS5289



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-500KLD6-...../US/



製品特性		
測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
プロセス接続	Ø 6 mm	
アプリケーション		
特長	金メッキ接点	
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度	[mm]	15
電氣的仕様		
保護クラス	III	
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
精度 / 誤差		
精度	[K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
応答時間		
応答速度 T05 / T09	[s]	3 / 10, (DIN EN 60751規格)
使用環境条件		
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
MTTF	[年]	11415.5
機械的仕様		
重量	[g]	180.2
外装	測定プローブ	
外形寸法	[mm]	Ø 6 / L = 45
材質	ステンレス	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プロセス接続	Ø 6 mm	
プローブ径	[mm]	6
備考		
備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS5289



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-500KLKD6-...../US/

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

