


TS9289



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-250KLD6-...../US/



製品特性

測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
プロセス接続	Ø 6 mm	

アプリケーション

特長	金メッキ接点	
測定素子	1 x Pt 100, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最小取付深度 [mm]	15	

電氣的仕様

保護クラス	III	
-------	-----	--

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-40～90 °C	-40～194 °F
------	-----------	------------

精度 / 誤差

精度 [K]	$\pm (0.15 K + 0.002 \times t)$	
--------	-----------------------------------	--

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	3 / 10, (DIN EN 60751規格)	
--------------------	--------------------------	--

使用環境条件

保護構造	IP 67	
------	-------	--

試験 / 認証

MTTF [年]	11415.5	
----------	---------	--

機械的仕様

重量 [g]	95.45	
外装	測定プローブ	
外形寸法 [mm]	Ø 6 / L = 45	
材質	ステンレス	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)	
プロセス接続	Ø 6 mm	
プローブ径 [mm]	6	

備考

備考	精度値は流水に適用	
梱包数	1 個	

TS9289



ケーブル型温度センサ(配管接続)

TS-250KLKD6-...../US/

電気接続

ケーブル: 2.5 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

