

TT1150



プローブ型温度センサ

TT-100KBBD08- I/US/ IV

廃止品 - 参考資料

代替品: TT1250 または TT1050

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 接続ねじ切部に適用
L = プローブ長 取付け深さ(EL)に対応



製品特性

測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
取付けた時の長さ EL [mm]	160	

アプリケーション

特長	金メッキ接点
測定素子	1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA))
媒体	液体及び気体
最大許容圧力 [MPa]	16
最小取付深度 [mm]	15

電氣的仕様

保護クラス	III
-------	-----

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L [mm]	160
測定範囲	-40～150 °C -40～302 °F

精度 / 誤差

精度 [K]	± (0.15 K + 0.002 x t)
--------	-------------------------

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	1 / 3, (DIN EN 60751規格)
--------------------	-------------------------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～80
使用周囲温度に関する注意	接続ねじ切部に適用
保存温度 [°C]	-40～100
保護構造	IP 68, IP 69K

機械的仕様

重量 [g]	0.047
外形寸法 [mm]	Ø 8

TT1150



プローブ型温度センサ

TT-100KBBD08- I/US/ IV

材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
プローブ径 [mm]	8
取付けた時の長さ EL [mm]	160

備考	
備考	精度値は流水に適用
梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

