

TT3150




プローブ型温度センサ

TT-300KBBD08- I/US/ IV

廃止品 - 参考資料

代替品: TT3250 または TT3050

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 接続ねじ切部に適用
L = プローブ長 取付け深さ(EL)に対応



製品特性

測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F
取付けた時の長さ EL [mm]	360	

アプリケーション

特長	金メッキ接点	
測定素子	1 x Pt 1000, ((DIN EN 60751 ClassA))	
媒体	液体及び気体	
最大許容圧力 [MPa]	16	
最小取付深度 [mm]	15	

電氣的仕様

保護クラス	III	
-------	-----	--

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L [mm]	360	
測定範囲	-40～150 °C	-40～302 °F

精度 / 誤差

精度 [K]	$\pm (0.15 K + 0.002 \times t)$	
--------	-----------------------------------	--

応答時間

応答速度 T05 / T09 [s]	1 / 3, (DIN EN 60751規格)	
--------------------	-------------------------	--

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25～80	
使用周囲温度に関する注意	接続ねじ切部に適用	
保存温度 [°C]	-40～100	
保護構造	IP 68, IP 69K	

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	5 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)

TT3150



プローブ型温度センサ

TT-300KBBD08- /US/ /V

機械的仕様

重量	[g]	83.2
外形寸法	[mm]	Ø 8
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
プローブ径	[mm]	8
取付けた時の長さ EL	[mm]	360

備考

備考	精度値は流水に適用
梱包数	1 個
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

