


廃止品 - 参考資料



- 1 O-リング
2 ワッシャ



製品特性

プロセス接続	M16 x 1,5
--------	-----------

アプリケーション

仕様	配管用 DN 25
媒体	水
媒体温度 [°C]	0~80
最大許容圧力 [MPa]	3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~28
消費電流 [mA]	< 80
起動遅延時間 [s]	15, (LEDで表示)

出力

出力信号	アナログ信号
電流出力 [mA]	4~20, (線形)
最大負荷 [Ω]	500
電圧出力 [V]	, (線形)
短絡保護	—

測定範囲 / 設定範囲

流速設定範囲 [cm/s]	50~250
---------------	--------



精度 / 誤差		
繰返し精度		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
最大許容温度変化率	[K/min]	200
測定精度	[%; 設定値]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
応答時間		
応答時間	[s]	5, (10%~90%)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	M16 x 1.5
ねじ規格		M16 x 1.5
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), O-リング: NBR 硬度 ショアA70
プロセス接続		M16 x 1,5
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	10 x LED, 緑 分解能 最終値の10%
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A






流量センサ

SAM16BBD1OOG/W/US-100

接続



BN =	芯線色：
BU =	茶
BK =	青
WH =	黒
	白