




- 1 コンビコンコネクタ
2 Ethernet インターフェース



製品特性

周波数範囲	[Hz]	0.1～12000
通信インターフェース		Ethernet

アプリケーション

仕様	パラメータ設定ソフトウェア VES004
アプリケーション	連続振動監視

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[V]	20
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24 V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
消費電流	[mA]	200, (24 V)
保護クラス		III

入力 / 出力

入力 / 出力トータル	16, (設定可能)
入力数 / 出力数	デジタル入力: 8, アナログ入力: 2, ダイナミック入力: 4, デジタル出力: 10, アナログ出力: 1

入力

全入力数	10
デジタル入力	8, (設定可能)
入力回路、デジタル入力回路	HTL
アナログ入力	2
アナログ入力 (電流) [mA]	4～20
アナログ入力分解能	12



振動診断増幅器

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

ダイナミック入力	4	
ダイナミック入力 - 入力信号	0...10 mA / IEPE / 4...20 mA	
ダイナミック入力 - 分解能 [bit]	16	
ダイナミック入力 - 周波数範囲 [Hz]	0,1...12000	
ダイナミック入力 - サンプリングレート [kSamples]	100	
出力		
最大出力数	10	
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号	
電気仕様	PNP	
デジタル出力	10, (設定可能)	
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2	
出力開閉電流 (DC) [mA]	100	
アナログ出力	1, (設定可能)	
電流出力 [mA]	0～22, (0～10 V)	
最大負荷 [Ω]	500	
短絡保護	有	
短絡保護機能タイプ	パルス	
過負荷保護回路	有	
測定範囲 / 設定範囲		
周波数範囲 [Hz]	0.1～12000	
インターフェース		
通信インターフェース	Ethernet	
プロトコル	TCP/IP	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	0～70	
保存温度 [°C]	0～70	
保護構造	IP 20	
試験 / 認証		
EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
MTTF [年]	89	
UL規格認証	Ta	70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	ULファイルNo.	E251902
機械的仕様		
重量 [g]	442.6	
外装	樹脂外装	
取り付け方法	レール, (TH35/EN60715)	
外形寸法 [mm]	114 x 50 x 105	



振動診断増幅器

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

材質	PA
データメモリ	
履歴保存	有
メモリバッファ	有
データメモリ	循環メモリ, FIFO
リアルタイムクロック	有
メモリの場所	内部
メモリ間隔	min. 1 min
メモリ容量	881664 データ
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	Ethernet クロスオーバーケーブル(PCとの直接接続用)
備考	
梱包数	1 個

電気接続

コンビコンコネクタ, ケーブル長 最大: 250 m

接続

