


廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 40

アプリケーション

特長	金メッキ接点, 長距離型, 設定表示
----	--------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	110
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	4
検出距離	[mm]	4 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~3.25
長距離型		有

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
------	---



高周波誘導式近接センサ

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

ヒステリシス [検出距離に対する%]	3～15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～70
保護構造	IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様	
外装	ねじ切り形
取付け	埋込み可
外形寸法 [mm]	M12 x 1 / L = 40
ねじ規格	M12 x 1
材質	真鍮 特殊コーティング, PBT


ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	スイッチング状態	1 x LED, 緑
設定表示	有	

備考	
梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 0.8 m, PUR / PVC, 2 x 0.34 mm²

接続



コネクタ式: 1 x M12, コンタクト: 金メッキ