


ZZ0600

冷却水用コントロールパネル

FLUID MONITORING SYSTEM



- 1 電磁誘導式流量センサ SM6000
- 2 調整弁
- 3 温度トランスミッター TA2405



製品特性

溶接部プロセス接続

プロセス接続

接圧部 G 1/2 めすねじ

給水部プロセス接続

プロセス接続

接圧部 G 1/2 めすねじ

流量監視

測定範囲

[l/min]

0.1~25

アプリケーション

特長

金メッキ接点

アプリケーション

産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用, 冷却水の制御

取付

配管接続: アダプタ, 保護チューブ接続

測定パラメータ

流量, 温度, 積算流量計

コントロール

マニュアル

ZZ0600



冷却水用コントロールパネル

FLUID MONITORING SYSTEM

媒体	導電性液体, 水溶性媒体, グリコール水溶液	
媒体温度	[°C]	-10～70
コンポーネント	電磁誘導式流量センサ, SM6000	
	温度トランスミッター, TA2405	
	調整弁	
出力		
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, パルス出力, IO-Link (設定可能)	
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
測定範囲 / 設定範囲		
流量監視		
測定範囲	[l/min]	0.1～25
温度監視		
測定範囲	[°C]	-50～150
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保存温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67, (センサ)	
試験 / 認証		
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	2662.35
取り付け方法	取付けブラケット	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, PBT GF20, PC, FKM , TPE, PBT, 砲金 (2.1096.01)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, FKM , NBR , PVDF(ポリフッ化ビニリデン)	
溶接部プロセス接続		
プロセス接続	接圧部 G 1/2 めすねじ	
給水部プロセス接続		
プロセス接続	接圧部 G 1/2 めすねじ	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
コネクタ式: 2 x M12, コンタクト: 金メッキ		