




冷却水用コントロールパネル

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 フィルター
- 2 電磁誘導式流量センサ SM6000
- 3 止水栓 (弁)
- 4 バックストップ (逆流防止装置)
- 5 調整弁
- 6 圧力センサ PK6524



製品特性

溶接部プロセス接続

プロセス接続

M22 x 1,5

給水部プロセス接続

プロセス接続

M22 x 1,5



冷却水用コントロールパネル

KWST WITH BALANCING VALVES

流量監視		
測定範囲	[l/min]	0.1～25
アプリケーション		
特長	金メッキ接点	
アプリケーション	産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用, 冷却水の制御	
取付	配管接続: アダプタ, 保護チューブ接続	
測定パラメータ	流量, 温度, 圧力, 積算流量計	
コントロール	マニュアル	
媒体	導電性液体, 水溶性媒体, グリコール水溶液	
媒体温度	[°C]	-10～70
コンポーネント	電磁誘導式流量センサ, SM6000	
	圧力センサ, PK6524	
	フィルター	
	止水栓 (弁)	
	調整弁	
バックストップ (逆流防止装置)		
出力		
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, パルス出力, IO-Link (設定可能)	
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
測定範囲 / 設定範囲		
流量監視		
測定範囲	[l/min]	0.1～25
温度監視		
測定範囲	[°C]	-20～80
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保存温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67, (センサ)	
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	3858
取り付け方法	取付けブラケット	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT GF20, PBT, PC, FKM , TPE, 砲金 (2.1096.01)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, FKM , NBR , PVDF(ポリフッ化ビニリデン)	
溶接部プロセス接続		
プロセス接続	M22 x 1,5	
給水部プロセス接続		
プロセス接続	M22 x 1,5	

ZZ0262



冷却水用コントロールパネル

KWST WITH BALANCING VALVES

備考

梱包数

1 個

電気接続

コネクタ式: 3 × M12, コンタクト: 金メッキ