


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**Wird ersetzt durch: EVT029**



### Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

### Elektrische Daten

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Elektrische Ausführung | AC/DC           |
| Betriebsspannung [V]   | 250 AC / 300 DC |
| Strombelastbarkeit [A] | 4               |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...100      |
| Schutzart                | IP 68 / IP 69K |



### Mechanische Daten

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung                           | gerade / abgewinkelt                 |
| Werkstoff Griffkörper                | PVC; PA 6.6 orange                   |
| Werkstoff Überwurfmutter             | V4A (1.4404)                         |
| Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] | Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9 |
| Gewicht [kg]                         | 0,052                                |

### Elektrischer Anschluss

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss   | PVC-Kabel / 0,6 m;<br>3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm |
| Mantelfarbe | orange                                                                   |

### Anschlussbelegung



### Bemerkungen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Verpackungseinheit [Stück] | 1 |
|----------------------------|---|


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**Wird ersetzt durch: EVT029**

**E11784**

VDOAH030VAS00.6E03STGH030VAS

Connection technology

**no longer available - archive entry**
**replaced by: EVT029**

**Product characteristics**

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

**Electrical data**

|                   |     |                 |
|-------------------|-----|-----------------|
| Electrical design |     | AC/DC           |
| Operating voltage | [V] | 250 AC / 300 DC |
| Current rating    | [A] | 4               |

**Environment**



|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Ambient temperature | [°C] | -25...100      |
| Protection          |      | IP 68 / IP 69K |

**Mechanical data**

|                                        |      |                                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Design                                 |      | straight / angled                   |
| Material body                          |      | PVC; PA 6.6 orange                  |
| Material nut                           |      | stainless steel 316L / 1.4404       |
| Tightening torque for knurled nut [Nm] |      | plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9 |
| Weight                                 | [kg] | 0.052                               |

**Electrical connection**

|               |  |                                                                          |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Connection    |  | PVC cable / 0.6 m;<br>3 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.5 mm |
| Sheath colour |  | orange                                                                   |

**Wiring**

**Remarks**


|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| Pack quantity | [piece] | 1 |
|---------------|---------|---|

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E11784 — 02.04.2016

**no longer available - archive entry**
**replaced by: EVT029**

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**remplacé par: EVT029**



### Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

### Données électriques

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| Technologie            |     | AC/DC           |
| Tension d'alimentation | [V] | 250 AC / 300 DC |
| Courant de sortie      | [A] | 4               |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Température ambiante | [°C] | -25...100      |
| Protection           |      | IP 68 / IP 69K |



### Données mécaniques

|                                   |      |                                      |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
| Version                           |      | droit / coudé                        |
| Matière corps                     |      | PVC; PA 6.6 orange                   |
| Matière bague moletée             |      | inox (1.4404 / 316L)                 |
| Couple de serrage maxi pour écrou |      |                                      |
| [Nm]                              |      | embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9 |
| Poids                             | [kg] | 0,052                                |

### Raccordement électrique

|                     |  |                                                                          |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement        |  | câble PVC / 0,6 m;<br>3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm |
| Couleur de la gaine |  | orange                                                                   |

### Branchement



### Remarques

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| Quantité | [pièce] | 1 |
|----------|---------|---|

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

**remplacé par: EVT029**