




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC508S

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션 EN 61496-1에 따른 전기감광성의 방호 장비 (ESPE) 타입4 연결

전기적 데이터

동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
전류소모 [mA]	< 35
보호 클래스	III

입력

디지털 입력의 입력 회로	PNP
입력의 센서 공급	ext. 24 V DC PELV
전압 공급 [V]	20,4...28,8
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	2000
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
스위칭 레벨 낮음 [V]	< 5
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes
부하 방지 디지털 입력	yes

출력

전기적 디자인 AS-i



안전 AS-Interface 범용 모듈

Universal module 2SI 2xOSSD

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...55
저장온도	[°C]	-25...85
최대 상대 공기습도	[%]	95
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
	IEC 62026-2	
안전 매개변수		
요구 사항 준수		ISO 13849-1: 2015 카테고리 4, PL e IEC 61508 SIL 3
수명 TM (Mission Time)	[h]	87600
사용기간 TM (추가 표시)		10년
		계산 기본
		주변온도: 40 °C
PFH	[1/h]	1,54E-09
최대 내부 정전용량	[nF]	10
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.11; 3.0
주소 지정 모드 확장		아니오
AS-i 마스터 프로파일		M3; M4
AS-i-프로필		S-0.B.E
AS-i I/O 구성	[hex]	0
AS-i ID 코드	[hex]	B.E
AS-i-증명서		80002
기계적 데이터		
무게	[g]	280
재질		PA 6
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수




안전 AS-Interface 범용 모듈

Universal module 2SI 2xOSSD

전기적 연결 - 수광기


커넥터: M12; 코딩: A



1	소켓 3 수광기
2	supply + 24 V DC
3	OSSD2
4	supply 0 V
5	OSSD1
5	FE

전기적 연결 - 투광기

커넥터: M12; 코딩: A



1	소켓 4 투광기
2	supply +24 V DC
3	사용되지 않음
4	supply 0 V
5	supply +24 V DC 테스트
5	FE