


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/2 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

媒体	液体, 気体, 腐食性媒体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
-------------	----------

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------


液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------



アンプ分離型流量センサ
SFR12ABT

気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		チタン 3.7235
媒体接触部の材質		チタン 3.7235
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²		
接続		



	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰