


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

媒体	液体, 気体, 腐食性媒体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

気体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------



アンプ分離型流量センサ
SFM12ABT/6M/PH

機械的仕様	
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	チタン (3.7035)
媒体接触部の材質	チタン (3.7035)
プロセス接続	M12 x 1

アクセサリ	
付属品	パッキン: 2 x AMF 30

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 6 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²	

接続

Diagram showing a 5-pin connector with the following wire labels: WH, BU, BN, BK, GY.

BN =

BU =

BK =

WH =

GY =

芯線色:

茶

青

黒

白

灰