

SF0700




アンプ分離型流量センサ

SFM12ABBE1/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: SF120A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
媒体温度 [°C]	-25~80

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS0200 Exi
-------	------------

測定範囲 / 設定範囲

液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
気体		
設定範囲	[cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲	[cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min]	15
-----------	---------	----

応答時間

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------

液体

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------

気体

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------




アンプ分離型流量センサ

SFM12ABBE1/US-100


使用環境条件	
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	M12 x 1
備考	
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続



芯線色：

BN = 茶

BU = 青

BK = 黒

WH = 白

GY = 灰