




廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/2 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
----------	---------------------

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

最大許容圧力	[MPa]	4
--------	-------	---

液体

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
----------	---------------------

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

気体

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200 Exi
-------	-------------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲	[cm/s]	3~300
------	--------	-------

高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
-----------	--------	------

気体

設定範囲	[cm/s]	200~2000
------	--------	----------

高感度流速設定範囲	[cm/s]	200~800
-----------	--------	---------

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min]	15
-----------	---------	----

応答時間


応答時間	[s]	1~10
------	-----	------



アンプ分離型流量センサ

SFR12ABBE1

液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, TPE-S, 5 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 茶
 BU = 青
 BK = 黒
 WH = 白
 GY = 灰