

AC1312




PLC를 보유한 AS 인터페이스 CANopen gateway

ControllerE 2Mstr CO RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC1332
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션	
어플리케이션	분산화된 컨트롤러; CANopen gateway
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	2
인터페이스	
통신 인터페이스	RS232; CAN
CAN	
CAN 인터페이스 수	1
기록문(프로토콜)	CANopen



PLC를 보유한 AS 인터페이스 CANopen gateway

ControllerE 2Mstr CO RS232

사용 유형	데이터 전송		
RS232			
R232 인터페이스 수	1		
전송 속도	9600...115200 Baud		
커넥터 타입	RJ11		
사용 유형	프로그래밍		
인터페이스에 대한 참고사항	전기 절연형		
작동 조건			
주변온도	[°C]	0...60	
저장온도	[°C]	-20...70	
최대 상대 공기습도	[%]	95	
보호등급	IP 20		
AS-i 특성값			
AS-i 버전	2.1		
AS-i 마스터 프로파일	M3		
AS-i-증명서	61108		
기계적 데이터			
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징		
재질	알루미늄; 얇은 강판 아연 도금		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	동작원리	4 x LED, 적색	
		3 x LED, 녹색	
		3 x LED, 황색	
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly	
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			
연결부			

