


PLC를 보유한 AS 인터페이스 EtherNet/IP gateway

Control.E 2Mstr ET IP RS232

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

어플리케이션

분산조정과 Ethernet-IP-Gateway / Web-Server로서의 사용

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 400
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	2

인터페이스

통신 인터페이스	RS232; Ethernet
이더넷	
전송 속도	10; 100
기록문(프로토콜)	EtherNet/IP; IP
사용 유형	데이터 전송
인터페이스에 대한 참고사항	CIP 프로토콜 EtherNet/IP 서버 그룹 2 와 그룹 3

RS232

R232 인터페이스 수	1
--------------	---



PLC를 보유한 AS 인터페이스 EtherNet/IP gateway

Control.E 2Mstr ET IP RS232

전송 속도		9600...115200 Baud	
커넥터 타입		RJ11	
사용 유형		프로그래밍	
인터페이스에 대한 참고사항		전기 절연형	
작동 조건			
주변온도	[°C]	0...60	
저장온도	[°C]	-20...70	
최대 상대 공기습도	[%]	95	
보호등급		IP 20	
AS-i 특성값			
AS-i 버전		2.1	
AS-i 마스터 프로파일		M1e	
기계적 데이터			
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질		알루미늄; 얇은 강판 아연 도금	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	동작원리	3 x LED, 적색	
		4 x LED, 녹색	
		2 x LED, 황색	
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
연결부			

