


PLC를 보유한 AS 인터페이스 CANopen gateway

ControllerE M4 1Master CO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 디스플레이
- 2 누름버튼
- 3 CANopen 인터페이스



어플리케이션

어플리케이션 분산화된 컨트롤러; CANopen gateway

전기적 데이터

동작 전압 [V]	24 DC
전류소모 [mA]	< 500
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	10
최대 전원 소모 [VA]	10
AS-i 마스터 번호(1 또는 2)	1

인터페이스

통신 인터페이스 RS232; CAN

CAN

CAN 인터페이스 수	1
기록문(프로토콜)	CANopen
사용 유형	데이터 전송



PLC를 보유한 AS 인터페이스 CANopen gateway

ControllerE M4 1Master CO

RS232		
R232 인터페이스 수	1	
전송 속도	9600...115200 Baud	
커넥터 타입	RJ11	
사용 유형	프로그래밍	
인터페이스에 대한 참고사항	전기 절연형	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-20...70
보호등급	IP 20	
AS-i 특성값		
AS-i 버전	2.11; 3.0	
AS-i 마스터 프로파일	M4	
기계적 데이터		
무게	[g]	573,5
하우징	DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질	알루미늄; 얇은 강판 아연 도금	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	3 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
		그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
연결부		

