


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

アプリケーション	高温範囲
媒体	液体, 気体
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	高温範囲
媒体温度 [°C]	0~120

気体

媒体温度 [°C]	0~100
-----------	-------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

気体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------


SF1301



アンプ分離型流量センサ

SFM12ZBB/6M

機械的仕様	
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	M12 x 1
アクセサリ	
付属品	パッキン: 2 x AMF 30
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 6 m, 5 x 0.34 mm ²	
接続	



	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰