


AC2402



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 AI C V4A



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압

[V]

26,5...31,6 DC

AS-i로부터의 최대 전류 소모

[mA]

250

양극성 전환 방지

yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

아날로그 입력 수: 2

입력

입력의 최대 총 정격전류

[mA]

200

아날로그 입력 수

2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)

아날로그 입력 (전류)

[mA]

4...20

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...80

저장온도

[°C]

-25...80



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 AI C V4A

최대 상대 공기습도	[%]	90; (비용측)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[년 (해)]	167
UL 인증서	전압 공급	Class 2

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.11; 3.0	
AS-i 어드레싱	IR 어드레싱 가능	
주소 지정 모드 확장	아니오	
AS-i 마스터 프로파일	M3; M4	
AS-i-프로필	S-7.3.D	
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	3.D
AS-i-증명서	99101	

기계적 데이터

무게	[g]	275,5
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨	
재질	PA; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부에 나사식 삽입: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부 나사: 스텐레스 (1.4578 / 316Cu); 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색 전압 AS-i
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색 채널 AI1, AI2

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리

액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004
	스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용 , E70402

비고

비고	액추에이터가 AS-i에서 공급되는 경우 부하가 최대 200 mA를 초과해서는 안됩니다.	
	센서와 AS-i 사이에는 전기적 연결이 있습니다.	
	모듈은 단지 황색 AS-i 케이블만을 통하여 공급됩니다.	
포장당	1 갯수	

AC2402




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 2 AI C V4A

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	센서 공급 +24V
2	아날로그 입력 AI +
3	센서 공급 0V / 아날로그 입력 AI-
5	기능성 있는 토지