


SF2410



アンプ分離型流量センサ

SFR14XBK/6M



1 最大締付トルク 8 Nm



製品特性

プローブ長 L	[mm]	12
プロセス接続		G 1/4

アプリケーション

媒体		液体, 腐食性媒体
媒体温度	[°C]	5~70
最大許容圧力	[MPa]	3

液体

媒体温度	[°C]	5~70
------	------	------

電氣的仕様

適合増幅器		VS3000
-------	--	--------

測定範囲 / 設定範囲

プローブ長 L	[mm]	12
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~60
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~40

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min]	7
-----------	---------	---

応答時間

応答時間	[s]	2~20
------	-----	------

液体

応答時間	[s]	2~20
------	-----	------

使用環境条件

保護構造		IP 67
------	--	-------

試験 / 認証

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	40 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	10 (x 9.81 m/s ²) (55~2000 Hz)
MTTF	[年]	8648

機械的仕様

重量	[g]	379
----	-----	-----

SF2410



アンプ分離型流量センサ

SFR14XBK/6M

外装	ねじ切り形
材質	セラミック (99,7 % Al ₂ O ₃)
媒体接触部の材質	セラミック (99,7 % Al ₂ O ₃)
プロセス接続	G 1/4
取付けた時の長さ EL [mm]	27

アクセサリ

付属品	パッキン: 1, PTFE
-----	---------------

備考


備考	シーリングには付属のPTFEのパッキンをご利用ください。
----	------------------------------

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 6 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm², 塩化ビニール (PVC)

接続



	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰