

SF2210




アンプ分離型流量センサ

SFR14ABBE0

廃止品 - 参考資料

代替品: SF211A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続

G 1/4 おすねじ

アプリケーション

アプリケーション

防爆エリア ゾーン 0

媒体温度 [°C]

-20~60

最大許容圧力 [MPa]

30

液体

アプリケーション

防爆エリア ゾーン 0

媒体温度 [°C]

-20~60

気体

媒体温度 [°C]

-20~60

電気的仕様

適合増幅器

VS 0200 Ex i

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]

3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s]

3~60

気体

設定範囲 [cm/s]

200~2000

高感度流速設定範囲 [cm/s]

200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]

15

応答時間

応答時間 [s]

1~10

液体

応答時間 [s]

1~10


SF2210



アンプ分離型流量センサ

SFR14ABBE0

気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²		
接続		



芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰