


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: AC2410

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압

[V]

26,5...31,6 DC

전류소모

[mA]

< 242

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

디지털 입력 수: 4

입력

디지털 입력 수

4

디지털 입력의 입력 회로

PNP

입력의 센서 공급

AS-i

전압 공급

[V]

20...30

입력의 최대 총 정격전류

[mA]

200

입력 전류 높음

[mA]

> 5

입력 전류 낮음

[mA]

< 1,5

스위칭 레벨 높음

[V]

> 10

쇼트로부터 보호되는 디지털
입력

yes

출력

전기적 디자인

AS-i

AC2414



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule 4DI M12


작동 조건						
주변온도		[°C]	-25...80			
보호등급			IP 67			
테스트 / 인증서						
EMC		EN 50295				
AS-i 특성값						
AS-i-프로필		S-0.0				
AS-i I/O 구성		[hex]	0			
AS-i ID 코드		[hex]	0			
AS-i-증명서		06601				
전산자료 단위의 확보		전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
		소켓	I-1	I-2	I-3	I-4
		핀	2+4	2+4	2+4	2+4
기계적 데이터						
재질		PUR				
디스플레이 / 작동 요소						
디스플레이		작동	LED, 녹색			
		동작원리	LED, 황색			
비고						
포장당		1 갯수				
전기적 연결						
케이블: 2 m						
커넥터: M12; 코딩: A						
						



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactModule 4DI M12

연결부



1	센서 공급 L+
2+4	브릿지된 전산자료 입력
3	센서 공급 L-