


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/2 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

アプリケーション	高温範囲
媒体	液体, 気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	高温範囲
媒体温度 [°C]	-25~80

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

気体


応答時間 [s]	1~10
----------	------



アンプ分離型流量センサ

SFR12ABA/10M/PH

使用環境条件	
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外装	ねじ切り形
材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続	G 1/2 おすねじ
アクセサリ	
付属品	パッキン: 2 x AMF 30
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 10 m, PUR / PVC, 5 x 0.34 mm ²	
接続	



BN = 茶
 BU = 青
 BK = 黒
 WH = 白
 GY = 灰