




AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 4 SB V4A



어플리케이션

어플리케이션

필드 설치

전기적 데이터

동작 전압	[V]
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]
최대 전류 부하 합계	[A]
추가 전압 공급	[V]
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량	[mA]

26,5...31,6 DC
2000
4
20...30 DC; (AUX)
2000; (AUX)

작동 조건

주변온도	[°C]
저장온도	[°C]
최대 상대 공기습도	[%]
해수면보다 높은 최대 높이	[m]
보호등급	

-25...80
-25...80
90; (비응축)
2000
IP 67; (평면 케이블이 사용되는 경우 E7400x / E7401x)



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM12 4 SB V4A

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL 인증서	전압 공급	Class 2

기계적 데이터

무게	[g]	272
마운팅 타입		AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨
크기	[mm]	118,2 x 60 x 27
재질		PA 6.6; 소켓: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하단부에 나사식 삽입: 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: EPDM; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금; 나사 스텐레스 (1.4578 / 316Cu)

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리


액세서리 (옵션)	스텐레스 슬리브관, 높은 기계적 응력의 경우, 설치용, E70402
-----------	---------------------------------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	AS-i +
2	외부 전압 -
3	AS-i -
4	외부 전압 +
5	보호 접지 (FE)