


SF3214



アンプ分離型流量センサ

SFR12ABBE0/40M

廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/2 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

アプリケーション	防爆エリア ゾーン 0
媒体温度 [°C]	-20~60
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	防爆エリア ゾーン 0
媒体温度 [°C]	-20~60

気体

媒体温度 [°C]	-20~60
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200 Exi
-------	-------------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

液体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

気体

応答時間 [s]	1~10
----------	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

SF3214



アンプ分離型流量センサ


SFR12ABBE0/40M

機械的仕様	
外装	ねじ切り形
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	G 1/2 おすねじ

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 40 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²	

接続



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰