


AC2489



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM8 2 x 4 DI A/B



어플리케이션	
어플리케이션	필드 설치
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]	230
입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 8
입력	
디지털 입력 수	8; (2 x Slave)
디지털 입력의 입력 회로	PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2)
입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	18...30; (DC)
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	180
스위칭 레벨 높음 [V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes



AS 인터페이스 CompactLine 모듈

CompactM8 2 x 4 DI A/B

작동 조건							
주변온도	[°C]	-25...60					
저장온도	[°C]	-25...60					
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)					
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000					
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68					
테스트 / 인증서							
EMC		EN 62026-2					
		EN 50581					
MTTF	[년 (해)]	114					
UL 인증서		전압 공급		Class 2			
AS-i 특성값							
AS-i 버전		3.0					
주소 지정 모드 확장		yes					
AS-i 마스터 프로파일		M2; M3; M4					
AS-i-프로필		S-0.A.E					
AS-i I/O 구성	[hex]	0					
AS-i ID 코드	[hex]	A.E					
AS-i-증명서		133901					
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3		
	입력	1	2	3	4		
	소켓	I-1	I-2	I-3	I-4		
	핀	4	4	4	4		
파라미터 비트(매개변수 단위)의 편입	파라미터 단위	표시					
	P0	사용되지 않음					
	P1	주변장치 결함 표시	: 1	활성화됨	/ 0	비활성화됨	
	P2	사용되지 않음					
	P3	사용되지 않음					
기계적 데이터							
무게	[g]	152					
마운팅 타입		후면조립					
크기	[mm]	134,5 x 30 x 23,5					
재질		PBT					
디스플레이 / 작동 요소							
디스플레이	스위칭 상태				LED, 황색 I1...I8		
	작동				LED, 녹색 AS-i		
	오류				LED, 적색		
전기적 연결							
모듈 연결		M12					



AS 인터페이스 CompactLine 모듈


CompactM8 2 x 4 DI A/B

액세서리	
구성 부품	라벨 태그
	보호 마개: 2
액세서리 (옵션)	보호 캡: M8, E73005
	평형 케이블 탭(중간 접점): 1 m, 둥근 케이블, E70583
	평형 케이블 탭(중간 접점): M12, E70096
	DIN 레일 어댑터: E73007

비고	
비고	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.
	ID1 코드의 배달상태: Slave 1=1 / Slave 2=2
포장당	1 갯수

전기적 연결 - AS-i


커넥터: M12; 코딩: A



1	AS-i +
3	AS-i -

전기적 연결 - 입력

커넥터: M8; 코딩: A



1	입력
3	센서 공급 L+
4	센서 공급 L-
	전산자료 입력