




AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 라벨링을 위한 패널
- 2 적외선 어댑터를 고정시킴



어플리케이션		
어플리케이션		필드 설치
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	157
양극성 전환 방지		yes
추가 전압 공급	[V]	24...30 DC; (AUX)
추가 전압 공급		옵션
추가 공급으로 부터 최대 전류 소비량	[mA]	550; (AUX)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 4
입력		
정밀 아날로그 입력	[%]	0,5
출력		
아날로그 출력 수		4; (2선식 액추에이터 연결)
아날로그 전류 출력	[mA]	0...20
최대 부하	[Ω]	600
아날로그 출력 해상도		16 (1 bit = 1 μA)
액추에이터 공급 출력		AS-i / AUX
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70



AS 인터페이스 ClassicLine 모듈

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

저장온도	[°C]	-20...85
최대 상대 공기습도	[%]	90; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[년 (해)]	135

AS-i 특성값

AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓; IR 어드레싱 가능	
AS-i 마스터 프로파일	M3; M4	
AS-i-프로필	S-7.3.6	
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	3.6

기계적 데이터

무게	[g]	224,65
마운팅 타입	평형 케이블 하단부와 평형 케이블 외부 전압공급 하단부에 대한 AS-i-인터페이스	
재질	PBT	
조임 토크	[Nm]	0,6...0,8

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	아날로그 시그널	LED, 황색 채널 AO1...AO4
	작동	LED, 녹색 AS-i, AUX
	오류	LED, 적색

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리


액세서리 (옵션)	모듈 하단부
-----------	--------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A



1	AO+ 아날로그 출력
2	n.c.
3	AO- 아날로그 출력 0V
4	n.c.
5	기능성 있는 토지